天津市捷奥仪表有限公司

Tianjin JEEAO instrumentation equipment Co., LTD



JA-FRC 电子式流量开关

应用领域:

主要适用于气动和液压系统,可用于循环水,切割液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护。

一、概述

基于热式原理在封闭的探头内包含两个电阻,其中一个被加热作为探测电阻,另一个未被加热作为基准电阻,当介质流动时,加热电阻上的热量被带走,电阻值被改变,两个电阻 差值被用作判断流速的依据。

二、特点

- ▶ 无活动部件,免维护。
- ▶ 安装方便,一种型号适用于多种管径要求。
- ▶ 开关量连续调节,极低的压力损失。
- ▶ 结构紧凑, LED 显示流动趋势及开关状态。

三、适用场合

主要适用于气动和液压系统,可用于循环水,切割液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护。

四、技术参数

11: 42(12)	
插入式设定范围	1150cm/s(水)3300cm/s(油),202000cm/s(空气)
信号输出	PNP、NPN、继电器
供电	24V±20%DC
接通电源	最大 40mA(PNP 或 NPN 型)最大 1A@48Vac/dc(继电器型)
空载电流	最大 80mA
设定方式	电位器设定
耐压范围	100bar
介质温度变化	\leq 4 $^{\circ}$ C/s
响应时间	113s,典型值 2s
初始化时间	约 8s
电气保护	反相,短路,过载保护
防护等级	IP67

地址: 天津市河东区万达广场尚东雅园 8-2-2703 邮编: 300171 销售直线: 022-58036526, 15522329297 电话: 022-84763018 , 022-84763008

传真: 022-84763008

QQ: 610363710 1306939932

天津市捷奥仪表有限公司

Tianjin JEEAO instrumentation equipment Co.,LTD

介质温度	-2080℃ 环境温度: -2080℃ 储存温度: -2010℃
材质	探头: 不锈钢, 外壳: 不锈钢
测量精度	±2.5%

五、仪表选型

1、仪表选型

		选	担		说明		
JA-FRC	-	/□	/_	/_	/_	/_	<u></u>
仪表类型	A						插入式流量开关
	В						显示型流量开关
	С						管段式流量开关
		G12					接口螺纹 G1/2 (插入式)
\+\+\+\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\		G14					接口螺纹 G1/4 (插入式)
连接方式		Н1					外螺纹连接(管段式)
		Н2					法兰连接(管段式)
供电方式 G					直流 24V±20%供电		
P				Р			PNP 输出(加常开+常闭输出(SPDT))
1111 1111 1111 1111 1111 1111			N			NPN 输出(加常开+常闭输出(SPDT))	
			С			继电器输出(加常开+常闭输出(SPDT))	
材质			S1		304 材质		
77				S2		316 材质	
接线方式						С	接插件式
						Z	直接附线

2、选配附件-用于接插件型


2、 処配的日 / 均 1 技細日主					
ZI04-		/=	/=		说明
插线类型	ZL				M12 四芯附线接插件
	SL				自接线式 M12 附线接插件
材质 PU					PUR 材质
92 引线长度 05 10			02		2米长
			05		5 米长
			10		10 米长
插头类型				Z	直型
				W	弯型
(注:继电器型需5芯线输出!)					

地址: 天津市河东区万达广场尚东雅园 8-2-2703 邮编: 300171 销售直线: 022-58036526, 15522329297 电话: 022-84763018 , 022-84763008


> 传真: 022-84763008 QQ: 610363710 1306939932


网 址: http://www.tjjeeao.com E-mail: sale@tjjeeao.com

六、外形尺寸图



七、接线图





继电器型输出接线

PNP 型输出接线

NPN 型输出接线

八、LED 功能及设定(开关量型)




九、安装注意事项

地址: 天津市河东区万达广场尚东雅园 8-2-2703 邮编: 300171 销售直线: 022-58036526, 15522329297 电话: 022-84763018 , 022-84763008

> 传真: 022-84763008 00: 610363710 1306939932

天津市捷奥仪表有限公司

Tianjin JEEAO instrumentation equipment Co.,LTD



当垂直安装时,应该在有下至上流动的管段 当垂直安装时,应该在有下至上流动的管段上

地址: 天津市河东区万达广场尚东雅园 8-2-2703 邮编: 300171 销售直线: 022-58036526, 15522329297 电话: 022-84763018 , 022-84763008

> 传真: 022-84763008 QQ: 610363710 1306939932

网 址: http://www.tjjeeao.com E-mail: sale@tjjeeao.com